



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT

Идеально подходит для использования в небольших декоративных светильниках. Блокирующее ультрафиолет стекло и плавкий предохранитель позволяют использовать лампы без стеклянного плафона. Небольшая капсула Clickline дает четкий белый свет в течение всего длительного срока службы.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G9 [G9]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Номинальный срок службы	2 000 часов
Цикл переключения	8 000
Срок службы (часов)	2 000 часов
Осветительная технология	Halogen
Исходное измерение потока	Sphere

Технические характеристики освещения

Светоотдача	590 лм
Координата цветности X (ном.)	0,452
Координата цветности Y (ном.)	0,409
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2800 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	15 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление	44 В
Ток лампы (ном.)	0,18 А
Время включения (ном.)	0,0 с
Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение s

Коэффициент мощности (доля)	1
Напряжение (ном.)	230 Вт
Напряжение (ном.)	230 Вт

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
--------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T13 [T 13 мм]

Соответствие требованиям и область применения

Класс энергоэффективности	G
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	44 kWh
Регистрационный номер EPREL	423238


Данные об изделии

Название продукта для заказа	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
Полное название продукта	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
Полный код продукта	872790086401400
Код заказа	925640844205
Материал № (12NC)	925640844205
Нумератор — количество на упаковку	1

Halogen Clickline G9

EAN/UPC — продукт/короб	8727900864014
Нумератор — упаковок на внешний короб	100
EAN/UPC — короб	8727900864038

Чертеж размеров



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

