



Halogen Twist GU10

Halogen Twist 35W GU10 230V 40D 1CT/10X5F

Hálózati feszültségről működő halogénégő üvegreflektorban. Ideális megoldás kisméretű, dekorációs célú lámpatestekhez, amely a tárgyakat kitűnő minőségű reflektorfénybe állítja. Az alumíniumbevonat csökkenti a háttérvilágítás hőkibocsátását.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU10 [GU10]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	2 000 h
Kapcsolási ciklus	8 000
Névleges élettartam (óra)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	40 fok
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2800 K
Színvisszaadási index (CRI)	100
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	270 lm

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	35,0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,15 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	230 V
Feszültség (névleges)	230 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen


Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	MR16 [2 hüvelyk/50 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	35 kWh

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	EcoHalo Tw 35W GU10 230V 40D 1CT/10X5F
Teljes terméknev	Halogen Twist 35W GU10 230V 40D 1CT/10X5F
Full EOC	872790086404500
Rendelési kód	86404500
Cikkszám (12NC)	925641044205
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900864045
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900864069

Halogen Twist GU10

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
EcoHalo Tw 35W GU10 230V 40D 1CT/10X5F	50,7 mm	51 mm

