



Essential MV MR16 Alu

ESS MR16 Alu 50W GU10 230V 36D 1CT

The Essential MV MR16 Alu is part of the Philips "Value for Money" ranges. It is ideal for professional end-users looking for accent light - without a transformer - to create contrast in shops, hotels and restaurants.


产品数据

一般信息	
底座	GU10 [GU10]
操作位置	UNIVERSAL [任意或通用 (U)]
标称使用寿命	2,000 小时
切换循环	8,000
额定使用寿命 (小时)	2,000 小时
照明技术	Halogen
灯技术	
光束角度 (标称)	36 °
相关色温 (标称)	2800 K
显色指数 (CRI)	100
操作和电气	
功耗	50 W
启动时间 (标称)	0.0 s
电压 (标称)	230 V
电压 (标称)	230 V

控制和调光	
可调光	是
机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	MR16 [2 英寸/50 毫米]
产品数据	
订单产品名称	ESS MR16 Alu 50W GU10 230V 36D 1CT
完整的产品名称	ESS MR16 Alu 50W GU10 230V 36D 1CT
完整产品代码	871829119517700
订购代码	925644344203
材料编号 (12NC)	925644344203
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718291195177
计算器 - 每个外包装箱中的包数	50
EAN/UPC - 案例	8718291195191

Essential MV MR16 Alu

二维绘图



Product	D (max)	C (max)
ESS MR16 Alu 50W GU10 230V 36D 1CT	51 mm	51 mm

