

PHILIPS

Lighting



# Essential MV MR16 Alu

## ESS MR16 Alu 50W GU10 240V 36D 2CT/6

The Essential MV MR16 Alu is part of the Philips "Value for Money" ranges. It is ideal for professional end-users looking for accent light - without a transformer - to create contrast in shops, hotels and restaurants.


### 产品数据

一般信息	
底盖	GU10 [GU10]
操作位置	UNIVERSAL [任意或通用 (U)]
标称使用寿命	2,000 小时
额定使用寿命 (小时)	2,000 小时
照明技术	Halogen
灯技术	
光束角度 (标称)	36 °
相关色温 (标称)	2800 K
显色指数 (CRI)	100
操作和电气	
功耗	50 W
启动时间 (标称)	0.0 s
电压 (标称)	240 V
电压 (标称)	240 V
控制和调光	
可调光	是

机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	MR16 [2 英寸/50 毫米]
产品数据	
订单产品名称	ESS MR16 Alu 50W GU10 240V 36D 2CT/6
完整的产品名称	ESS MR16 Alu 50W GU10 240V 36D 2CT/6
完整产品代码	871829119530600
订购代码	925644345504
材料编号 (12NC)	925644345504
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718291195306
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	8718291195313

## Essential MV MR16 Alu

### 二维绘图



Product	D (max)	C (max)
ESS MR16 Alu 50W GU10 240V 36D 2CT/6	51 mm	51 mm

