



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

Philips Halogen Classic--lamporna har en välbekant och klassisk form och ger ett dimbart ljus av hög kvalitet som tänds direkt.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	2 000 h
Driftcykel	8 000
Specifiserad livslängd (timmar)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	30 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2800 K
Färgåtergivningindex	100
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	76 lm

Drift och elektricitet

Effektförbrukning	18,0 W
Lampström (nom)	0,08 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	230 V

Spänning (nom)	230 V
----------------	-------

Styrenheter och dimming

Dimbar	Ja
--------	----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	NR50 [NR 50 mm]

Användning och godkännande

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	18 kWh
---------------------------------	--------

Produktdata


Beställningsproduktnamn	EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Fullständigt produktnamn	EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Full EOC	872790082042304
Beställningsnummer	82042304
Materialnummer (12NC)	925645244210
Lokal kod	8341373
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900820423
Räknare - antal förpackningar per kartong	10

Halogen Classic Reflector

EAN/UPC - Hölje

8718696462799

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

