



# Halogen Classic Reflector

## EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP

Las bombillas Philips Halogen Classic ofrecen las formas clásicas a las que está acostumbrado. Este nuevo "clásico" proporciona luz de calidad, es regulable y se enciende inmediatamente.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen

Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz (nom.)	25°
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2800 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	255 lm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	42,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,18 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	1

Voltaje (nom.)	230 V
Voltaje (nom.)	230 V

Controles y regulación	
Regulable	Si

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	R80 [R 80 mm]


Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	42 kWh

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
Nombre completo del producto	EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
Full EOC	872790083530401
Código de pedido	83530401
Código 12NC	925645444208
Cantidad por paquete	1

# Halogen Classic Reflector

EAN/UPC - Producto/Caja	8727900835304
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696462959

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

