



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP

Le lampadine Philips Halogen Classic sono contraddistinte dall'abituale forma classica. Questo nuovo "classico" offre luce di alta qualità, è regolabile e si accende immediatamente.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	2.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	2.000 ore
Lighting Technology	Halogen

Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio (Nom)	25 °
Temperatura del colore correlata	2800 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	255 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	42,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,18 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1

Tensione (Nom)	230 V
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	R80 [R 80 mm]

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	42 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
Nome completo prodotto	EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
Full EOC	872790083530401
Codice d'ordine	83530401
Codice materiale (12NC)	925645444208
Codice locale	EC42R80
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1


Halogen Classic Reflector

EAN/UPC - Prodotto/scatola 8727900835304

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 10

EAN/UPC - Case 8718696462959

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

