



# Halogen Classic Reflektor

## EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP

Philips Halogen Classic-Lampen haben die gewohnte klassische Form. Diese neue „klassische“ Lampe erzeugt ein hochwertiges Licht, ist dimmbar und leuchtet sofort.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27 [E27]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	2.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	8.000
Nennlebensdauer (Std.)	2.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Halogen

Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	485 lm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	70,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,30 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1
Spannung (Nom)	230 V
Spannung (Nom)	230 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja


Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	R80 [R 80 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	70 kWh

Produktdaten	
Bestell-Produktname	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
Gesamtbezeichnung des Produkts	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
Gesamt-Produktcode	872790083534201
Bestellcode	83534201
Material-Nr. (12NC)	925645544205
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900835342
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696462881

# Halogen Classic Reflektor

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

