



# Halogen Classic Candle B35

## Halogen 42W E14 230V B35 1CT/15 SRP

Лампы Philips Halogen Classic Candle обладают привычной классической формой. Новая «классика» излучает высококачественный свет, позволяет уменьшать яркость света и загорается без задержек.

### Данные о продукции

| Общая информация         |   |
|--------------------------|---|
| Цоколь                   | E14 [E14]                               |
| Рабочее положение        | UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)] |
| Номинальный срок службы  | 2 000 часов                             |
| Цикл переключения        | 8 000                                   |
| Срок службы (часов)      | 2 000 часов                             |
| Осветительная технология | Halogen                                 |

### Технические характеристики освещения

|   |            |
|---|------------|
| Светоотдача                                 | 630 лм     |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 2800 K     |
| Эффективность (номинальная) (ном.)          | 15,0 лм/Вт |
| Коэффициент цветопередачи (CRI)             | 100        |

### Эксплуатационные и электрические характеристики

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Энергопотребление            | 42,0 Вт                |
| Ток лампы (ном.)             | 0,18 А                 |
| Время включения (ном.)       | 0,0 с                  |
| Время прогрева до 60 % света | мгновенное включение с |
| Коэффициент мощности (доля)  | 1                      |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Напряжение (ном.) | 230 Вт |
| Напряжение (ном.) | 230 Вт |

### Системы управления и регулировка яркости света

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Возможность диммирования | Да |
|--------------------------|----|

### Механические компоненты и корпус

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Финишная обработка колбы | Прозрачный    |
| Форма колбы              | B35 [B 35 мм] |

### Соответствие требованиям и область применения

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 42 kWh |
|----------------------------------|--------|


### Данные об изделии

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Название продукта для заказа       | Halogen 42W E14 230V B35 1CT/15 SRP |
| Полное название продукта           | Halogen 42W E14 230V B35 1CT/15 SRP |
| Полный код продукта                | 871869646640700                     |
| Код заказа                         | 925646344241                        |
| Материал № (12NC)                  | 925646344241                        |
| Нумератор — количество на упаковку | 1                                   |
| EAN/UPC — продукт/короб            | 8718696466407                       |

## Halogen Classic Candle B35

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 15            |
| EAN/UPC — короб                       | 8718696466414 |

### Чертеж размеров



| Product                             | D (max) | C (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Halogen 42W E14 230V B35 1CT/15 SRP | 36 мм   | 99,2 мм |

