




# Halogen Classic Twisted Candle B35

## Halogen Classic 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP

Žárovky Philips Halogen Classic Twisted Candle nabízejí dekorativní tvar, na jaký jste zvyklí. Tato nová „klasika“ poskytuje vysoce kvalitní světlo, umožňuje stmívání a okamžité rozsvícení.


### Údaje o produktu

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Obecné informace</b>                   |                                              |
| Patice krytky                             | E14 [E14]                                    |
| Provozní poloha                           | UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]   |
| Nominální životnost                       | 2 000 h                                      |
| Cyklus zapnutí                            | 8 000                                        |
| Jmenovitá životnost (hodiny)              | 2 000 h                                      |
| Lighting Technology                       | Halogen                                      |
| <b>Světelně technické</b>                 |                                              |
| Světelný tok                              | 370 lm                                       |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti | 2800 K                                       |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                | 12,4 lm/W                                    |
| Index podání barev (CRI)                  | 100                                          |
| <b>Provozní a elektrické</b>              |                                              |
| Spotřeba energie                          | 28,0 W                                       |
| Proud zdroje (jmen.)                      | 0,12 A                                       |
| Doba spuštění (jmen.)                     | 0,0 s                                        |
| Doba zahřívání do 60 % světla             | Okamžité rozsvícení plného světla s          |
| Účinník (zlomek)                          | 1                                            |
| Napětí (jmen.)                            | 230 V                                        |
| Napětí (jmen.)                            | 230 V                                        |
| <b>Řízení a stmívání</b>                  |                                              |
| Stmívatelné                               | Ano                                          |
| <b>Mechanické a materiály</b>             |                                              |
| Povrchová úprava žárovky                  | Číré                                         |
| Tvar žárovky                              | BW35 [BW 35 mm]                              |
| <b>Certifikace a použití</b>              |                                              |
| Spotřeba energie kWh/1000 h               | 28 kWh                                       |
| <b>Označení a balení</b>                  |                                              |
| Objednací název produktu                  | Halogen 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP         |
| Celý název výrobku                        | Halogen Classic 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP |
| Full EOC                                  | 872790082070602                              |
| Objednací kód                             | 82070602                                     |
| Číslo materiálu (12NC)                    | 925646944218                                 |
| Číslování SAP – počet v balení            | 1                                            |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro                 | 8727900820706                                |

## Halogen Classic Twisted Candle B35

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Číslování SAP – balení v krabičce | 15            |
| Pouzdro – EAN/UPC                 | 8718696462751 |

### Rozměrové výkresy



| Product                              | D (max) | C (max) |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Halogen 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP | 36 mm   | 99,2 mm |

