



Halogen Classic Kerze gewandelt BW35

Halogen Classic 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP

Die Philips Halogen Classic Twisted Candle ist eine Glühlampe in gedrehter Kerzenform. Dieser neue „Klassiker“ erzeugt ein hochwertiges Licht, ist dimmbar und leuchtet sofort.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|--------------------------|---|
| Socket | E14 [E14] |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |
| Nennlebensdauer | 2'000 Stunde(n) |
| Schaltzyklus | 8'000 |
| Nennlebensdauer (Std.) | 2'000 Stunde(n) |
| Beleuchtungstechnologie | Halogen |

| Lichttechnische Daten | |
|---------------------------------|-----------|
| Lichtstrom | 370 lm |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2800 K |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 12.4 lm/W |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 100 |

| Betrieb und Elektrik | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Energieverbrauch | 28.0 W |
| Lampenstrom (Nom) | 0.12 A |
| Startzeit (Nom) | 0.0 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | Sofort volle Lichtleistung s |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 1 |
| Spannung (Nom) | 230 V |

| | |
|----------------|-------|
| Spannung (Nom) | 230 V |
|----------------|-------|

| Lichtregelung und Dimmen | |
|--------------------------|----|
| Dimmbar | Ja |

| Mechanik und Gehäuse | |
|----------------------|-----------------|
| Kolbenausführung | Klar |
| Kolbenform | BW35 [BW 35 mm] |

| Genehmigung und Anwendung | |
|---------------------------------|--------|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 28 kWh |


| Produktdaten | |
|---------------------------------|--|
| Bestell-Produktname | Halogen 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | Halogen Classic 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP |
| Gesamt-Produktcode | 872790082070602 |
| Bestellcode | 82070602 |
| Material-Nr. (12NC) | 925646944218 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8727900820706 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 15 |

Halogen Classic Kerze gewendelt BW35

EAN Umverpackung

8718696462751

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | C (max) |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Halogen 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP | 36 mm | 99.2 mm |

