



Halogen Classic świeczka ozdobna

Halogen Classic 42W E14 230V BW35 1CT/15 SRP

Żarówki Philips Halogen Classic Twisted Candle cechują się znajomym dekoracyjnym kształtem. Ten nowy „klasyk” emituje wysokiej jakości światło, umożliwia ścieмnianie, a po włączeniu natychmiast działa z pełną mocą.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Cykl Przelączania	8 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	630 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	15,0 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	42,0 W
Lamp Current (Nom)	0,18 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1

Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	BW35 [BW 35 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	42 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Halogen 42W E14 230V BW35 1CT/15 SRP
Pełna nazwa produktu	Halogen Classic 42W E14 230V BW35 1CT/15 SRP
Full EOC	872790082076801
Kod zamówienia	82076801
Materiał Nr (12NC)	925647244207
Numerator - Quantity Per Pack	1

Halogen Classic świeczka ozdobna

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900820768
Numerator – Packs per outer box	15
EAN/UPC – Opakowanie	8718696462768

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Halogen 42W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	36 mm	99,2 mm

