



Halogen Classic Tropfen P45

Halogen Classic 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP


Philips Halogen Classic-Lampen haben die gewohnte klassische Form. Diese neue „klassische“ Lampe erzeugt ein hochwertiges Licht, ist dimmbar und leuchtet sofort.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Socket	E27 [E27]	Dimmbar	Ja
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Mechanik und Gehäuse	
Nennlebensdauer	2.000 Stunde(n)	Kolbenausführung	Klar
Schaltzyklus	8.000	Kolbenform	P45 [P 45 mm]
Nennlebensdauer (Std.)	2.000 Stunde(n)	Genehmigung und Anwendung	
Beleuchtungstechnologie	Halogen	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	28 kWh
Lichttechnische Daten		Produktdaten	
Lichtstrom	370 lm	Bestell-Produktname	Halogen 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K	Gesamtbezeichnung des Produkts	Halogen Classic 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP
Nennlichtausbeute (nom.)	12,4 lm/W	Gesamt-Produktcode	872790083140504
Farbwiedergabeindex (CRI)	100	Bestellcode	83140504
Betrieb und Elektrik		Material-Nr. (12NC)	925647444229
Energieverbrauch	28,0 W	Anzahl pro Verpackung	1
Lampenstrom (Nom)	0,12 A	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900831405
Startzeit (Nom)	0,0 s	Zähler - Pakete pro Außenkarton	15
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s	EAN Umverpackung	8718696462843
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1		
Spannung (Nom)	230 V		
Spannung (Nom)	230 V		

Halogen Classic Tropfen P45

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
Halogen 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	74 mm

