



Halogen Classic P45

Halogen Classic 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP

Philips Halogen Classic gir deg de klassiske formene du er vant til. Denne nye klassikeren gir lys av høy kvalitet, kan dimmes, og tennes umiddelbart.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	2 000 time(r)
Brytersyklus	8 000
Anslått levetid (timer)	2 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen

Teknisk belysning	
Lysytelse	370 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2800 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	12,4 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	28,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,12 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	230 V
Spenning (nom.)	230 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	P45 [P 45 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	28 kWh

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Halogen 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP
Fullstendig produktnavn	Halogen Classic 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP
Full EOC	872790083140504
Bestillingskode	83140504
Materialenr. (12NC)	925647444229
Lokal bestillingskode	3711074
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900831405
SAP-teller – pakker per utvendige	15
EAN/UPC – boks	8718696462843

Halogen Classic P45

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
Halogen 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	74 mm

