



Halogen Classic kulka

Halogen Classic 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP

Żarówka Philips Halogen Classic cechuje się znajomym tradycyjnym kształtem. Ten nowy „klasyk” emituje wysokiej jakości światło, umożliwia ścieśnienie, a po włączeniu natychmiast działa z pełną mocą.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Cykl Przetwarzania	8 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	370 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	12,4 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	28,0 W
Lamp Current (Nom)	0,12 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak


Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	P45 [P 45 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	28 kWh

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Halogen 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP
Pełna nazwa produktu	Halogen Classic 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP
Full EOC	872790083140504
Kod zamówienia	83140504
Materiał Nr (12NC)	925647444229
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900831405
Numerator - Packs per outer box	15
EAN/UPC - Opakowanie	8718696462843

Halogen Classic kulka

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Halogen 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	74 mm

