



Halogen Classic P45

Halogen Classic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP

Philips Halogen Classic-glødepærer giver dig de klassiske former, du er vant til. Med denne "nye klassiker" får du en fremragende belysning, som både er dæmpbar og tænder øjeblikkeligt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	2.000 t
Skiftcyklus	8.000
Nominel levetid (timer)	2.000 t
Lighting Technology	Halogen

Lysteknisk	
Lysstrøm	630 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	15,0 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og el	
Strømforbrug	42,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,18 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	230 V
Spænding (nom.)	230 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja


Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	P45 [P 45 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	42 kWh

Produktdata	
Ordreprodukt navn	Halogen 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP
Det fulde produkt navn	Halogen Classic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP
Full EOC	872790083142901
Ordrekode	83142901
Materialenr. (12NC)	925647544223
Lokal ordrekode	2050703973
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900831429
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	15
EAN/UPC – kasse	8718696462850

Halogen Classic P45

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
Halogen 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	74 mm

