



# Halogen Classic P45

## Halogen Classic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP

Las bombillas Philips Halogen Classic ofrecen las formas clásicas a las que está acostumbrado. Este nuevo "clásico" proporciona luz de calidad, es regulable y se enciende inmediatamente.

### Datos del producto

| Información general        |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Base del casquillo         | E27 [E27]                              |
| Posición de funcionamiento | UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)] |
| Vida útil nominal          | 2.000 hora(s)                          |
| Ciclo de encendido/apagado | 8.000                                  |
| Vida útil nominal (horas)  | 2.000 hora(s)                          |
| Lighting Technology        | Halogen                                |

| Datos técnicos de la luz                  |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Flujo luminoso                            | 630 lm    |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 2800 K    |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)        | 15,0 lm/W |
| Índice de reproducción cromática (IRC)    | 100       |

| Operativos y eléctricos                           |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Consumo de energía                                | 42,0 W                     |
| Corriente de lámpara (nom.)                       | 0,18 A                     |
| Hora de inicio (nom.)                             | 0,0 s                      |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 100 % de luz al instante s |
| Factor de potencia (fracción)                     | 1                          |
| Voltaje (nom.)                                    | 230 V                      |
| Voltaje (nom.)                                    | 230 V                      |

| Controles y regulación |    |
|------------------------|----|
| Regulable              | Sí |


| Mecánicos y de carcasa |               |
|------------------------|---------------|
| Acabado de la bombilla | Transparente  |
| Forma de la bombilla   | P45 [P 45 mm] |

| Aprobación y aplicación       |        |
|-------------------------------|--------|
| Consumo energético kWh/1000 h | 42 kWh |

| Datos de producto                          |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre de producto del pedido              | Halogen 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP         |
| Nombre completo del producto               | Halogen Classic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP |
| Full EOC                                   | 872790083142901                             |
| Código de pedido                           | 83142901                                    |
| Código 12NC                                | 925647544223                                |
| Cantidad por paquete                       | 1                                           |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8727900831429                               |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 15                                          |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718696462850                               |

# Halogen Classic P45

## Plano de dimensiones



| Product                             | D (max) | C (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Halogen 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP | 46 mm   | 74 mm   |

