



# Halogen Classic P45

## Halogen Classic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP

Philipsin Halogen Classic -lamppujen muoto on perinteinen. Uusi klassinen lamppu antaa laadukasta valoa, on himmennettävä ja syttyy välittömästi.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	2 000 tuntia
Sytytys	8 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	2 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	630 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	2800 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	15,0 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	100

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	42,0 W
Lampun virta (nim.)	0,18 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	230 V
Jännite (nim.)	230 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	P45 [P 45 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	42 kWh

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Halogen 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP
Koko tuotenimi	Halogen Classic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP
Full EOC	872790083142901
Tilauuskoodi	83142901
Tuotekoodi (12NC)	925647544223
Paikallinen koodi	4725712
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8727900831429
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	15
EAN/UPC – laatikko	8718696462850

## Halogen Classic P45

### Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
Halogen 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	74 mm

