



Halogen Classic Forme Sphérique

Halogen Classic 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. Ce nouveau « classique » fournit un éclairage de haute qualité, des possibilités de gradation et un démarrage instantané.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	2'000 h
Nombre de cycles d'allumage	8'000
Durée de vie nominale (heures)	2'000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	370 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	12.4 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	28.0 W
Courant lampe (nom.)	0.12 A
Heure de démarrage (nom.)	0.0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230 V

Tension (nom.)	230 V
----------------	-------

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]


Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	28 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Halogen 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP
Nom de produit complet	Halogen Classic 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP
Code EOC	872790083146704
Code de commande	83146704
Code 12NC	925648044238
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900831467
Conditionnement par carton	15

Halogen Classic Forme Sphérique

Codes EAN/UPC - Boîte	8718696462874
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Halogen 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	80 mm

