



Halogen Classic Tropfen P45

Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP

Philips Halogen Classic-Lampen haben die gewohnte klassische Form. Diese neue „klassische“ Lampe erzeugt ein hochwertiges Licht, ist dimmbar und leuchtet sofort.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E14 [E14]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	2'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	8'000
Nennlebensdauer (Std.)	2'000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Halogen
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	630 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K
Nennlichtausbeute (nom.)	15.0 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	42.0 W
Lampenstrom (Nom)	0.18 A
Startzeit (Nom)	0.0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1
Spannung (Nom)	230 V
Spannung (Nom)	230 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P45 [P 45 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	42 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Halogen 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP
Gesamtbezeichnung des Produkts	Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP
Gesamt-Produktcode	872790083148101
Bestellcode	83148101
Material-Nr. (12NC)	925648144222
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900831481
Zähler – Pakete pro Außenkarton	15
EAN Umverpackung	8718696462942

Halogen Classic Tropfen P45

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
Halogen 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	80 mm

