



Halogen Classic P45

Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP

Philips Halogen Classic gir deg de klassiske formene du er vant til. Denne nye klassikeren gir lys av høy kvalitet, kan dimmes, og tennes umiddelbart.


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	2 000 time(r)
Brytersyklus	8 000
Anslått levetid (timer)	2 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen
Teknisk belysning	
Lysytelse	630 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2800 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	15,0 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	42,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,18 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	230 V
Spenning (nom.)	230 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	P45 [P 45 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	42 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Halogen 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP
Fullstendig produktnavn	Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP
Full EOC	872790083148101
Bestillingskode	83148101
Materialenr. (12NC)	925648144222
Lokal bestillingskode	3711072
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900831481
SAP-teller – pakker per utvendige	15
EAN/UPC – boks	8718696462942

Halogen Classic P45

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
Halogen 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	80 mm

