



Halogen Classic P45

Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP

As lâmpadas Philips Halogen Classic oferecem as formas clássicas a que está habituado. Esta nova lâmpada "clássica" proporciona luz de alta qualidade, é regulável e acende-se imediatamente.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 h
Ciclo de comutação	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 h
Tecnologia de iluminação	Halogen

Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	630 lm
Temperatura de cor correlacionada	2800 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	15,0 lm/W
Color rendering index (CRI)	100

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	42,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,18 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	230 V
Tensão (Nom.)	230 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim


Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	P45 [P 45 mm]

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	42 kWh

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Halogen 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP
Nome do produto completo	Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP
Código do produto completo	872790083148101
Código de encomenda	83148101
N.º material (12NC)	925648144222
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8727900831481
Numerador – Embalagens por caixa exterior	15
EAN/UPC - Caso	8718696462942

Halogen Classic P45

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
Halogen 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	80 mm

