



# Halogen Classic P45

## Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP

Philips Halogen Classic ampulleri alışık olduğunuz klasik şekilleri sunar. Bu yeni "klasik", yüksek kaliteli ışık verir, karartılabilir ve hemen yanar.


### Ürün veri

| Genel Bilgiler                    |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Kapak Tabanı                      | E14 [E14]                             |
| Çalışma Konumu                    | UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)] |
| Nominal kullanım ömrü             | 2.000 h                               |
| Anahtar Döngüsü                   | 8.000                                 |
| Nominal Kullanım Ömrü (Saat)      | 2.000 h                               |
| Aydınlatma Teknolojisi            | Halogen                               |
| Işık Teknik Ayrıntıları           |                                       |
| Işık Akısı                        | 630 lm                                |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)    | 2800 K                                |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 15,0 lm/W                             |
| Renk oluşturma dizini (CRI)       | 100                                   |
| Çalıştırma ve Elektrik            |                                       |
| Güç Tüketimi                      | 42,0 W                                |
| Lamba Akımı (Nom)                 | 0,18 A                                |
| Başlangıç Saati (Nom)             | 0,0 s                                 |
| %60 ışığa kadar ısınma süresi     | anında tam ışık s                     |
| Güç Faktörü (Kesir)               | 1                                     |
| Voltaj (Nom)                      | 230 V                                 |
| Voltaj (Nom)                      | 230 V                                 |

| Kontroller ve Dim Etme                     |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Dim Edilebilir                             | Evet                                        |
| Mekanik ve Muhafaza                        |                                             |
| Lamba Kaplaması                            | Şeffaf                                      |
| Lamba Biçimi                               | P45 [P 45 mm]                               |
| Onay ve Uygulama                           |                                             |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.               | 42 kWh                                      |
| Ürün Verileri                              |                                             |
| Sipariş ürün adı                           | Halogen 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP         |
| Tam ürün adı                               | Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP |
| Tam ürün kodu                              | 872790083148101                             |
| Sipariş kodu                               | 83148101                                    |
| Malzeme No. (12NC)                         | 925648144222                                |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1                                           |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8727900831481                               |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 15                                          |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8718696462942                               |

## Halogen Classic P45

### Boyutlu çizim



| Product                             | D (max) | C (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Halogen 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP | 46 mm   | 80 mm   |

