



Halogen Classic P45

Halogen 42W E14 230V P45 CL 1CT/15

Лампы Philips Halogen Classic обладают привычной классической формой. Новая «классика» излучает высококачественный свет, позволяет уменьшать яркость света и загорается без задержек.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14 [E14]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Номинальный срок службы	2 000 часов
Цикл переключения	8 000
Срок службы (часов)	2 000 часов
Осветительная технология	Halogen

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	630 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2800 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	15,0 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	42,0 В
Ток лампы (ном.)	0,18 А
Время включения (ном.)	0,0 s
Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение s
Коэффициент мощности (доля)	1
Напряжение (ном.)	230 Вt
Напряжение (ном.)	230 Вt

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да


Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	P45 [P 45 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	42 kWh

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	Halogen 42W E14 230V P45 CL 1CT/15
Полное название продукта	Halogen 42W E14 230V P45 CL 1CT/15
Полный код продукта	871869646628500
Код заказа	925648144223
Материал № (12NC)	925648144223
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696466285
Нумератор — упаковок на внешний короб	15
EAN/UPC — короб	8718696466292

Halogen Classic P45

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
Halogen 42W E14 230V P45 CL 1CT/15	46 mm	80 mm

