



Halogen Classic P45

Halogen Classic 28W E14 240V P45 1CT/15 SRP

Philips Halogen Classic-glødepærer giver dig de klassiske former, du er vant til. Med denne "nye klassiker" får du en fremragende belysning, som både er dæmpbar og tænder øjeblikkeligt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14 [E14]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	2.000 t
Skiftcyklus	8.000
Nominel levetid (timer)	2.000 t
Lighting Technology	Halogen

Lysteknisk	
Lysstrøm	370 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	12,4 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og el	
Strømforbrug	28,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,12 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	240 V
Spænding (nom.)	240 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja


Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	P45 [P 45 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	28 kWh

Produktdata	
Ordreprodukt navn	Halogen 28W E14 240V P45 1CT/15 SRP
Det fulde produkt navn	Halogen Classic 28W E14 240V P45 1CT/15 SRP
Full EOC	872790083579304
Ordrekode	83579304
Materialenr. (12NC)	925648345505
Lokal ordrekode	2050704118
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900835793
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	15
EAN/UPC – kasse	8718696462560

Halogen Classic P45

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
Halogen 28W E14 240V P45 1CT/15 SRP	46 mm	80 mm

