



# Halogen Classic

## Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP

Żarówka Philips Halogen Classic cechuje się znajomym tradycyjnym kształtem. Ten nowy „klasyk” emituje wysokiej jakości światło, umożliwia ścieмnianie, a po włączeniu natychmiast działa z pełną mocą.

### Dane produktu

| Informacje ogólne             |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Podstawa-nasadka              | E27 [E27]                                 |
| Pozycja robocza               | UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)] |
| Nominalny okres eksploatacji  | 2 000 h                                   |
| Cykl Przelączania             | 8 000                                     |
| Trwałość Znamionowa (Godziny) | 2 000 h                                   |
| Lighting Technology           | Halogen                                   |

| Dane techniczne oświetlenia             |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Strumień Świetlny                       | 370 lm    |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 2800 K    |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 12,4 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 100       |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Zużycie energii                                                       | 28,0 W                         |
| Lamp Current (Nom)                                                    | 0,12 A                         |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,0 s                          |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | natychmiastowe rozświetlenie s |
| Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 1                              |
| Napięcie (Nom)                                                        | 230 V                          |
| Napięcie (Nom)                                                        | 230 V                          |

| Układy sterowania i ściemnianie |     |
|---------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania    | Tak |


| Mechanika i korpus  |               |
|---------------------|---------------|
| Wykończenie żarówki | Przezroczyste |
| Kształt bańki       | A55 [A 55 mm] |

| Certyfikaty i zastosowania                |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 28 kWh |

| Dane techniczne produktu        |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu    | Halogen 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP         |
| Pełna nazwa produktu            | Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP |
| Full EOC                        | 872790025277405                             |
| Kod zamówienia                  | 25277405                                    |
| Materiał Nr (12NC)              | 925692944250                                |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                           |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8727900252774                               |
| Numerator - Packs per outer box | 15                                          |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8718696462935                               |

## Halogen Classic

### Rysunki techniczne



| Product                             | D (max) | C (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Halogen 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP | 56 mm   | 97 mm   |

