



# Halogen Classic, standard

## Halogen Classic 42W B22 240V A55 1CT/15 SRP

Philips Halogen Classic-glødepærer giver dig de klassiske former, du er vant til. Med denne "nye klassiker" får du en fremragende belysning, som både er dæmpbar og tænder øjeblikkeligt.

### Produkt data

| Generelle oplysninger   |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Fod                     | B22 [B22]                                 |
| Driftsposition          | UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)] |
| Normeret levetid        | 2.000 t                                   |
| Skiftecyklus            | 8.000                                     |
| Nominel levetid (timer) | 2.000 t                                   |
| Lighting Technology     | Halogen                                   |

### Lysteknisk

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Lysstrøm                          | 630 lm    |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 2800 K    |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 15,0 lm/W |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)      | 100       |

### Drift og el

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Strømforbrug                      | 42,0 W                    |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)     | 0,18 A                    |
| Opstarttid (nom.)                 | 0,0 s                     |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt | øjeblikkeligt fuldt lys s |
| Effektfaktor (brøk)               | 1                         |
| Spænding (nom.)                   | 240 V                     |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Spænding (nom.) | 240 V |
|-----------------|-------|

### Lysstyringssystemer og dæmpning

|         |    |
|---------|----|
| Dæmpbar | Ja |
|---------|----|

### Mekanik og armaturhus

|              |               |
|--------------|---------------|
| Pære finish  | Klar          |
| Lyskildeform | A55 [A 55 mm] |

### Godkendelse og anvendelsesområde

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 42 kWh |
|---------------------------|--------|

### Produktdata

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Ordreprodukt navn            | Halogen 42W B22 240V A55 1CT/15 SRP         |
| Det fulde produkt navn       | Halogen Classic 42W B22 240V A55 1CT/15 SRP |
| Full EOC                     | 872790025187603                             |
| Ordrekode                    | 25187603                                    |
| Materialenr. (12NC)          | 925693345508                                |
| Lokal ordrekode              | 2050703698                                  |
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1                                           |


## Halogen Classic, standard

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Produkt/Æske | 8727900251876 |
|------------------------|---------------|

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig<br>emballage) | 15 |
|---------------------------------------------------------|----|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN/UPC – kasse | 8718696462348 |
|-----------------|---------------|

### Målskitse



| Product                             | D (max) | C (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Halogen 42W B22 240V A55 1CT/15 SRP | 56 mm   | 95,5 mm |

