



# Halogen Classic Tubulaire T32

## Halogen Classic 70W E27 230V T32 CL 1CT/10

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. Ce nouveau « classique » fournit un éclairage de haute qualité, des possibilités de gradation et un démarrage instantané.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	2 000 h
Nombre de cycles d'allumage	8 000
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	1 200 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	17,1 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	70,0 W
Courant lampe (nom.)	0,30 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230 V

Tension (nom.)	230 V
----------------	-------

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T32 [T 32 mm]

Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	70 kWh


Données du produit	
Nom du produit de la commande	Halogen 70W E27 230V T32 CL 1CT/10
Nom de produit complet	Halogen Classic 70W E27 230V T32 CL 1CT/10
Code EOC	872790089384700
Code de commande	89384700
Code 12NC	925696644201
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900893847
Conditionnement par carton	10

## Halogen Classic Tubulaire T32

Codes EAN/UPC - Boîte

8727900893854

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Halogen 70W E27 230V T32 CL 1CT/10	33 mm	106 mm

