



Halogen Classic tubularna

Halogen Classic 105W E27 230V T32 CL 1CT/10

Żarówka Philips Halogen Classic cechuje się znajomym tradycyjnym kształtem. Ten nowy „klasik” emituje wysokiej jakości światło, umożliwia ściemnianie, a po włączeniu natychmiast działa z pełną mocą.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Cykl Przelączania	8 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	1 980 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	18,9 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	105 W
Lamp Current (Nom)	0,46 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1

Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T32 [T 32 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	105 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Halogen 105W E27 230V T32 CL 1CT/10
Pełna nazwa produktu	Halogen Classic 105W E27 230V T32 CL 1CT/10
Full EOC	872790089386100
Kod zamówienia	89386100
Materiał Nr (12NC)	925696744201
Numerator - Quantity Per Pack	1

Halogen Classic tubularna

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900893861
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8727900893878

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Halogen 105W E27 230V T32 CL 1CT/10	33 mm	106 mm

