



Halogen Classic T32

Halogen Classic 105W E27 230V T32 CL 1CT/10

Philips Halogen Classic-lamporna har en välbekant och klassisk form och ger ett dimbart ljus av hög kvalitet som tänds direkt.


Produktdata

Allmän information	
Sockel	E27 [E27]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	2 000 h
Driftcykel	8 000
Specificerad livslängd (timmar)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Ljusteknik	
Ljusflöde	1 980 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	18,9 lm/W
Färgåtergivningindex	100
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	105 W
Lampström (nom)	0,46 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	230 V
Spänning (nom)	230 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T32 [T 32 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	105 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Halogen 105W E27 230V T32 CL 1CT/10
Fullständigt produktnamn	Halogen Classic 105W E27 230V T32 CL 1CT/10
Full EOC	872790089386100
Beställningsnummer	89386100
Materialnummer (12NC)	925696744201
Lokal kod	8341459
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900893861
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8727900893878

Halogen Classic T32

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
Halogen 105W E27 230V T32 CL 1CT/10	33 mm	106 mm

