



Halogen Clickline G9



Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT

Ihanteellinen pieniin koristevalaisimiin. Turvasulakkeen ja UV-säteilyä estävän lasin ansiosta sopii valaisimiin, joissa ei ole suojalasia. Pienikokoinen Clickline tuottaa säkenöivää valkoista valoa pitkän käyttöiän ajan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G9 [G9]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	2 000 tuntia
Sytytys	8 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	2 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	195 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,452
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,409
Vastaava värilämpötila (nim.)	2800 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	11,1 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	100

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	19 W
Lampun virta (nim.)	0,08 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Sytytty heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	230 V

Jännite (nim.)	230 V
----------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T13 [T 13 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Energiankulutus kWh/1000 h	19 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423243

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
Koko tuotenimi	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790089577300
Tilauuskoodi	89577300
Tuotekoodi (12NC)	925697744201
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8727900895773
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	100
EAN/UPC – laatikko	8727900895797

Halogen Clickline G9

Mittapiirros



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

