



Halogen Clickline G9



Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT

Ideális megoldás kisméretű, dekoratív lámpatestek esetén. Az UV-szűrős üveg és a beépített biztosíték lehetővé teszi az előtétüveg nélküli használatot. A kompakt kialakítású Clickline ragyogó fehér fényt biztosít hosszú időn át.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G9 [G9]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	2 000 h
Kapcsolási ciklus	8 000
Névleges élettartam (óra)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Fényárammérés referencia	Sphere

Technikai adatok	
Fényáram	195 lm
Színérték X koordinátája (névleges)	0,452
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,409
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2800 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	11,1 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	100

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	19 W
Fényforrás árama (névleges)	0,08 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	230 V

Feszültség (névleges)	230 V
-----------------------	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T13 [T 13 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energhatékony osztály	G
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	19 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423243

Termékatadatok	
A termék megrendelési neve	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
Teljes terméknév	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790089577300
Rendelési kód	89577300
Cikkszám (12NC)	925697744201
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900895773
Számláló – csomag külső dobozonként	100
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900895797

Halogen Clickline G9

Méretezett rajza

Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

