



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT

Ideel til små, dekorative armaturer. UV-blokerende glas og smeltesikring gør dækglasset unødvendigt. Den kompakte Clickline giver et klart, hvidt lys over en lang levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G9 [G9]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	2.000 t
Skiftedyklus	8.000
Nominal levetid (timer)	2.000 t
Lighting Technology	Halogen

Lysteknik	
Lysstrøm	850 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	16,0 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og el	
Strømforbrug	53,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,23 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	230 V
Spænding (nom.)	230 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja


Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T13 [T 13 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	53 kWh

Produktdata	
Ordreproduktnavn	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Det fulde produktnavn	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790089583400
Ordrekode	89583400
Materialenr. (12NC)	925697944201
Lokal ordrekode	2050620593
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900895834
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
EAN/UPC – kasse	8727900895858

Halogen Clickline G9

Målskitse



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

