



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT

Die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten. Das UV-Schutzglas und die Sicherung erlauben den Einsatz ohne Deckglas. Die kompakte Clickline strahlt hellweiß und hat eine lange Lebensdauer.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G9 [G9]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	2.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	8.000
Nennlebensdauer (Std.)	2.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Halogen
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	850 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K
Nennlichtausbeute (nom.)	16,0 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	53,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,23 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1
Spannung (Nom)	230 V
Spannung (Nom)	230 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T13 [T 13 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	53 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Gesamtbezeichnung des Produkts	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Gesamt-Produktcode	872790089583400
Bestellcode	89583400
Material-Nr. (12NC)	925697944201
Lokaler Bestellcode	ECOCLIC53G9KL
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900895834
Zähler – Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8727900895858

Halogen Clickline G9

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

