



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT

Ιδανική λύση για μικρά, διακοσμητικά φωτιστικά. Το γυαλί που εμποδίζει την υπεριώδη ακτινοβολία και η ασφάλεια επιτρέπουν τη χρήση χωρίς γυάλινο κάλυμμα. Ο συμπαγής λαμπτήρας Clickline παράγει καθαρό, λευκό φως και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.


Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G9 [G9]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	2.000 h
Κύκλος λειτουργίας	8.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	2.000 h
Lighting Technology	Halogen
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Φωτεινή ροή	850 lm
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2800 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	16,0 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	53,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,23 A
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,0 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	άμεσος πλήρης φωτισμός s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	1
Τάση (ονομ.)	230 V
Τάση (ονομ.)	230 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T13 [T 13 mm]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	53 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Πλήρες όνομα προϊόντος	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790089583400
Κωδικός παραγγελίας	89583400
Αρ. υλικού (12NC)	925697944201
Τοπικός κωδικός	ECHAL/53/G9
Αριθμής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900895834
Αριθμής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	100
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900895858

Halogen Clickline G9

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

