



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT

Ihanteellinen pieniin koristevalaisimiin. Turvasulakkeen ja UV-säteilyä estävän lasin ansiosta sopii valaisimiin, joissa ei ole suojalasia. Pienikokoinen Clickline tuottaa säkenöivää valkoista valoa pitkän käyttöiän ajan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G9 [G9]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	2 000 tuntia
Sytytys	8 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	2 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	850 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	2800 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	16,0 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	100

Käyttö- ja sähkö tiedot

Virrankulutus	53,0 W
Lampun virta (nim.)	0,23 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	230 V
Jännite (nim.)	230 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T13 [T 13 mm]

Merkinnät ja luokitukset


Energiankulutus kWh/1000 h	53 kWh
----------------------------	--------

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Koko tuotenimi	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790089583400
Tilauskoodi	89583400
Tuotekoodi (12NC)	925697944201
Paikallinen koodi	4720018
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8727900895834
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	100
EAN/UPC – laatikko	8727900895858

Halogen Clickline G9

Mittapiirros



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

