



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT

Ideale oplossing voor kleine, decoratieve armaturen. UV-blokkerend glas en veiligheidszekering maken gebruik mogelijk zonder voorzetglas. De compacte Clickline geeft helderwit licht over een lange levensduur.


Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9 [G9]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	2.000 hr
Schakelcyclus	8.000
Nominale levensduur (uren)	2.000 hr
Lamptype	Halogen
Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	850 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	16,0 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	100
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	53,0 W
Lampstroom (nom.)	0,23 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	1
Spanning (nom.)	230 V
Spanning (nom.)	230 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T13 [T 13 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	53 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Volledige productnaam	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790089583400
Bestelcode	89583400
Materiaalnr. (12NC)	925697944201
Lokale code	ECOHALOCAP53WG9
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900895834
Numerator - Dozen per buitendoos	100
EAN/UPC - Case	8727900895858

Halogen Clickline G9

Maatschets



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

