



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT

Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og sikringen gjør at den kan brukes uten dekselglass. Den kompakte Clickline-lyskilden gir klart, hvitt lys over en lang levetid.


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G9 [G9]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	2 000 time(r)
Brytersyklus	8 000
Anslått levetid (timer)	2 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen
Teknisk belysning	
Lysytelse	850 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2800 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	16,0 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	53,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,23 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	230 V
Spenning (nom.)	230 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T13 [T 13 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	53 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Fullstendig produktnavn	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790089583400
Bestillingskode	89583400
Materialenr. (12NC)	925697944201
Lokal bestillingskode	3766567
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900895834
SAP-teller – pakker per utvendige	100
EAN/UPC – boks	8727900895858

Halogen Clickline G9

Målskisse



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

