



# ECOHALO ClickLine

## Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT

Solução ideal para pequenas luminárias decorativas. O vidro com filtro UV e o fusível de segurança permitem uma utilização sem vidro de cobertura. A Clickline compacta proporciona uma luz branca viva ao longo de uma vida útil prolongada.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G9 [G9]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 h
Ciclo de comutação	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 h
Tecnologia de iluminação	Halogen

Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	850 lm
Temperatura de cor correlacionada	2800 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	16,0 lm/W
Color rendering index (CRI)	100

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	53,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,23 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	230 V
Tensão (Nom.)	230 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim


Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T13 [T 13 mm]

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	53 kWh

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Nome do produto completo	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Código do produto completo	872790089583400
Código de encomenda	89583400
N.º material (12NC)	925697944201
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8727900895834
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100
EAN/UPC - Caso	8727900895858

## ECOHALO ClickLine

### Desenho dimensional



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

