



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT

Идеально подходит для использования в небольших декоративных светильниках. Блокирующее ультрафиолет стекло и плавкий предохранитель позволяют использовать лампы без стеклянного плафона. Небольшая капсула Clickline дает четкий белый свет в течение всего длительного срока службы.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G9 [G9]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Номинальный срок службы	2 000 часов
Цикл переключения	8 000
Срок службы (часов)	2 000 часов
Осветительная технология	Halogen

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	850 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2800 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	16,0 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	53,0 Вт
Ток лампы (ном.)	0,23 А
Время включения (ном.)	0,0 с
Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение с
Коэффициент мощности (доля)	1
Напряжение (ном.)	230 В
Напряжение (ном.)	230 В

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да


Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T13 [Т 13 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	53 kWh

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Полное название продукта	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT
Полный код продукта	872790089583400
Код заказа	925697944201
Материал № (12NC)	925697944201
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900895834
Нумератор — упаковок на внешний короб	100
EAN/UPC — короб	8727900895858

Halogen Clickline G9

Чертеж размеров



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT	13 мм	21,7 мм	45 мм

