



Halogen Classic G95

Halogen Classic 42W E27 230V G95 CL 1CT/6 SRP

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. La nouvelle ampoule classique fournit un éclairage de haute qualité, des possibilités de gradation et un démarrage instantané.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	2.000 h
Nombre de cycles d'allumage	8.000
Durée de vie nominale (heures)	2.000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	630 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	15,0 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	42,0 W
Courant lampe (nom.)	0,18 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230 V
Tension (nom.)	230 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui


Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	G95 [G 95 mm]

Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	42 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Halogen 42W E27 230V G95 CL 1CT/6 SRP
Nom de produit complet	Halogen Classic 42W E27 230V G95 CL 1CT/6 SRP
Code EOC	872790092100701
Code de commande	92100701
Code 12NC	925700044204
Code de commande local	ECL42WE27G95
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900921007
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696469088

Halogen Classic G95

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Halogen 42W E27 230V G95 CL 1CT/6 SRP	96 mm	147 mm

