



# Halogen Classic Forme Standard

## Halogen Classic 105W E27 230V A55 1CT/15 SRP

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. Elles fournissent un éclairage de haute qualité, une intensité réglable et un démarrage instantané.

### Données du produit

| Informations générales         |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Culot                          | E27 [E27]                            |
| Position de fonctionnement     | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Durée de vie nominale          | 2 000 h                              |
| Nombre de cycles d'allumage    | 8 000                                |
| Durée de vie nominale (heures) | 2 000 h                              |
| Type de lampe                  | Halogen                              |

| Données techniques de l'éclairage      |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Flux lumineux                          | 1 980 lm  |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 2800 K    |
| Efficacité lumineuse (nominale)        | 18,9 lm/W |
| Indice de rendu de couleur (IRC)       | 100       |

| Fonctionnement et électricité   |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Consommation électrique         | 105,0 W                        |
| Courant lampe (nom.)            | 0,46 A                         |
| Heure de démarrage (nom.)       | 0,0 s                          |
| Temps de chauffe à 60 %         | lumière maximale instantanée s |
| Facteur de puissance (fraction) | 1                              |
| Tension (nom.)                  | 230 V                          |

| Tension (nom.)                     | 230 V         |
|------------------------------------|---------------|
| Commandes et gradation             |               |
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui           |
| Mécanique et boîtier               |               |
| Finition ampoule                   | Transparent   |
| Forme de la lampe                  | A55 [A 55 mm] |


| Approbation et application         |         |
|------------------------------------|---------|
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 105 kWh |

| Données du produit            |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | Halogen 105W E27 230V A55 1CT/15 SRP         |
| Nom de produit complet        | Halogen Classic 105W E27 230V A55 1CT/15 SRP |
| Code EOC                      | 872790025226200                              |
| Code de commande              | 25226200                                     |
| Code 12NC                     | 925701044217                                 |
| Quantité par pack             | 1                                            |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8727900252262                                |

# Halogen Classic Forme Standard

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 15            |
| Codes EAN/UPC - Boîte      | 8718696462669 |

## Schéma dimensionnel



| Product                              | D (max) | C (max) |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Halogen 105W E27 230V A55 1CT/15 SRP | 56 mm   | 97 mm   |

