



Halogen Classic Forme Standard

Halogen Classic 140W B22 230V A55 CL 1CT/10

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. Elles fournissent un éclairage de haute qualité, une intensité réglable et un démarrage instantané.

Données du produit

| Informations générales | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Culot | B22 [B22] |
| Position de fonctionnement | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Durée de vie nominale | 2 000 h |
| Nombre de cycles d'allumage | 8 000 |
| Durée de vie nominale (heures) | 2 000 h |
| Type de lampe | Halogen |

| Données techniques de l'éclairage | |
|--|-----------|
| Flux lumineux | 2 840 lm |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 2800 K |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 20,3 lm/W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 100 |

| Fonctionnement et électricité | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Consommation électrique | 140,0 W |
| Courant lampe (nom.) | 0,61 A |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,0 s |
| Temps de chauffe à 60 % | lumière maximale instantanée s |
| Facteur de puissance (fraction) | 1 |
| Tension (nom.) | 230 V |

| | |
|----------------|-------|
| Tension (nom.) | 230 V |
|----------------|-------|

| Commandes et gradation | |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui |

| Mécanique et boîtier | |
|----------------------|---------------|
| Finition ampoule | Transparent |
| Forme de la lampe | A55 [A 55 mm] |

| Approbation et application | |
|------------------------------------|---------|
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 140 kWh |


| Données du produit | |
|-------------------------------|---|
| Nom du produit de la commande | Halogen 140W B22 230V A55 CL 1CT/10 |
| Nom de produit complet | Halogen Classic 140W B22 230V A55 CL 1CT/10 |
| Code EOC | 872790025257600 |
| Code de commande | 25257600 |
| Code 12NC | 925701444202 |
| Quantité par pack | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8727900252576 |
| Conditionnement par carton | 15 |

Halogen Classic Forme Standard

Codes EAN/UPC - Boîte

8718696462690

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | C (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Halogen 140W B22 230V A55 CL 1CT/10 | 56 mm | 95,5 mm |

