



# Halogen Classic Forme Coup de vent

## Halogen Classic 28W E14 230V BXS35 1CT/10 SRP

L'ampoule halogène classique à col de cygne Philips présente la ligne décorative à laquelle vous êtes habitué. Ce nouveau « classique » fournit un éclairage de haute qualité, des possibilités de gradation et un démarrage instantané.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	2 000 h
Nombre de cycles d'allumage	8 000
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	370 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	12,4 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	28,0 W
Courant lampe (nom.)	0,12 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230 V

Tension (nom.)	230 V
----------------	-------

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	BXS35 [BXS 35 mm]


Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	28 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Halogen 28W E14 230V BXS35 1CT/10 SRP
Nom de produit complet	Halogen Classic 28W E14 230V BXS35 1CT/10 SRP
Code EOC	872790092506701
Code de commande	92506701
Code 12NC	925701544212
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900925067

## Halogen Classic Forme Coup de vent

Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696469057

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Halogen 28W E14 230V BXS35 1CT/10 SRP	36 mm	115 mm

