



# Halogen Classic T25L

## Halogen Classic 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. Ce nouveau « classique » fournit un éclairage de haute qualité, des possibilités de gradation et un démarrage instantané.


### Données du produit

| Informations générales                 |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Culot                                  | E14 [E14]                            |
| Position de fonctionnement             | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Durée de vie nominale                  | 2 000 h                              |
| Nombre de cycles d'allumage            | 8 000                                |
| Durée de vie nominale (heures)         | 2 000 h                              |
| Type de lampe                          | Halogen                              |
| Données techniques de l'éclairage      |                                      |
| Flux lumineux                          | 204 lm                               |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 2800 K                               |
| Efficacité lumineuse (nominale)        | 204 lm/W                             |
| Indice de rendu de couleur (IRC)       | 100                                  |
| Fonctionnement et électricité          |                                      |
| Consommation électrique                | 18,0 W                               |
| Courant lampe (nom.)                   | 0,078 A                              |
| Heure de démarrage (nom.)              | 0,0 s                                |
| Temps de chauffe à 60 %                | lumière maximale instantanée s       |
| Facteur de puissance (fraction)        | 1                                    |
| Tension (nom.)                         | 230 V                                |
| Tension (nom.)                         | 230 V                                |

| Commandes et gradation             |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui                                          |
| Mécanique et boîtier               |                                              |
| Finition ampoule                   | Transparent                                  |
| Forme de la lampe                  | T25L [T 25 mm long]                          |
| Approbation et application         |                                              |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 18 kWh                                       |
| Données du produit                 |                                              |
| Nom du produit de la commande      | Halogen 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP         |
| Nom de produit complet             | Halogen Classic 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP |
| Code EOC                           | 871829122303001                              |
| Code de commande                   | 22303001                                     |
| Code 12NC                          | 925712044204                                 |
| Quantité par pack                  | 1                                            |
| Code EAN – Produit/Boîte           | 8718291223030                                |
| Conditionnement par carton         | 20                                           |
| Codes EAN/UPC – Boîte              | 8718696469026                                |

# Halogen Classic T25L

## Schéma dimensionnel



| Product                              | D (max) | C (max) |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Halogen 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP | 25 mm   | 86 mm   |

