



Halogen Classic T25L

Halogen Classic 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP

Le lampadine Philips Halogen Classic sono contraddistinte dall'abituale forma classica. Questo nuovo "classico" offre luce di alta qualità, è regolabile e si accende immediatamente.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	2.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	2.000 ore
Lighting Technology	Halogen

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	204 lm
Temperatura del colore correlata	2800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	204 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	100

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	18,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,078 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	230 V
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T25L [T 25 mm lunga]

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	18 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Halogen 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP
Nome completo prodotto	Halogen Classic 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP
Full EOC	871829122303001
Codice d'ordine	22303001
Codice materiale (12NC)	925712044204
Codice locale	ECO18T25E14
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291223030
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8718696469026

Halogen Classic T25L

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Halogen 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	25 mm	86 mm

