



Halogen Classic T25L

Halogen Classic CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP


Žárovky Philips Halogen Classic nabízejí klasický tvar, na jaký jste zvyklí. Tato nová „klasika“ poskytuje vysoce kvalitní světlo, umožňuje stmívání a okamžité rozsvícení.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E14 [E14]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	2 000 h
Cyklus zapnutí	8 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Světelně technické	
Světelný tok	370 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	370 lm/W
Index podání barev (CRI)	100
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	28,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,122 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Účinník (zlomek)	1
Napětí (jmen.)	230 V
Napětí (jmen.)	230 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T25L [T 25 mm, dlouhá]
Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	28 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	Halogen CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP
Celý název výrobku	Halogen Classic CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP
Full EOC	871829122348104
Objednací kód	22348104
Číslo materiálu (12NC)	925712144212
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291223481
Číslování SAP – balení v krabici	20
Pouzdro – EAN/UPC	8718696469033

Halogen Classic T25L

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
Halogen CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	25 mm	86 mm

