



Halogen Classic T25L

Halogen Classic CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP

Philips Halogen Classic gir deg de klassiske formene du er vant til. Denne nye klassikeren gir lys av høy kvalitet, kan dimmes, og tennes umiddelbart.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	2 000 time(r)
Brytersyklus	8 000
Anslått levetid (timer)	2 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen

Teknisk belysning	
Lysytelse	370 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2800 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	370 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	28,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,122 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	230 V
Spenning (nom.)	230 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T25L [T 25 mm lang]

Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	28 kWh

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Halogen CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP
Fullstendig produktnavn	Halogen Classic CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP
Full EOC	871829122348104
Bestillingskode	22348104
Materialenr. (12NC)	925712144212
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291223481
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8718696469033

Halogen Classic T25L

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
Halogen CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	25 mm	86 mm

