



Halogen Classic T25L

Halogen Classic CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP

Żarówka Philips Halogen Classic cechuje się znajomym tradycyjnym kształtem. Ten nowy „klasyk” emituje wysokiej jakości światło, umożliwia ściemnianie, a po włączeniu natychmiast działa z pełną mocą.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Cykl Przetaczania	8 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	370 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	370 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	28,0 W
Lamp Current (Nom)	0,122 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	230 V


Napięcie (Nom)	230 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T25L [T 25 mm Długie]
Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	28 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Halogen CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP
Pełna nazwa produktu	Halogen Classic CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP
Full EOC	871829122348104
Kod zamówienia	22348104
Materiał Nr (12NC)	925712144212
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291223481
Numerator - Packs per outer box	20

Halogen Classic T25L

EAN/UPC – Opakowanie

8718696469033

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Halogen CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	25 mm	86 mm

