



Halogen Classic Tubular T25L

Halogen Classic 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP

Philips Halogen Classic-Lampen haben die gewohnte klassische Form. Diese neue „klassische“ Lampe erzeugt ein hochwertiges Licht, ist dimmbar und leuchtet sofort.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	2'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	8'000
Nennlebensdauer (Std.)	2'000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Halogen
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	370 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K
Nennlichtausbeute (nom.)	370 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	28.0 W
Lampenstrom (Nom)	0.122 A
Startzeit (Nom)	0.0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1
Spannung (Nom)	230 V
Spannung (Nom)	230 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T25L [T 25 mm long]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	28 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Halogen 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP
Gesamtbezeichnung des Produkts	Halogen Classic 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP
Gesamt-Produktcode	871829123079301
Bestellcode	23079301
Material-Nr. (12NC)	925712144213
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291230793
Zähler – Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8718696469040

Halogen Classic Tubular T25L

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
Halogen 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	25 mm	86 mm

